

# clarria™

Par Groupe **WF** Education



La solution d'assises  
souples **modulables...**

Une infinité de  
possibilités !

# Gamme d'assises Claria™

La gamme Claria™ est un système d'assises modulables basé sur des formes distinctes, disponibles en 4 hauteurs différentes : 900mm, 600mm, 450mm et 300mm.

Ces formes sont constituées de mousse polyuréthane à haute densité, garante de solidité, de longévité et de confort.



Claria™ vous permet de créer des zones uniques au sein de votre bibliothèque. Les configurations infinies vous permettent, entre autres, de :



## Créer un environnement flexible

Il s'adapte à différents types d'enseignement et d'activités : travail collaboratif, travail individuel, espace de détente, de présentation, de lecture et d'écriture, etc.



## Reconfigurer rapidement les espaces

C'est possible grâce à ses éléments légers et facilement déplaçables. Ne vous laissez pas piéger par une mise en place figée. Reconfigurez votre agencement en moins de cinq minutes !



## Contribuer à développer l'autonomie

Laissez-les reconfigurer et adapter leur propre espace en fonction de leurs besoins. Les enfants peuvent déplacer les formes à leur guise.

## Un espace à votre image

Créez un espace plus flexible, qui favorise la concentration, la créativité et l'apprentissage, la collaboration et la sociabilisation, grâce à des assises souples déplaçables.

Choisissez parmi plusieurs formes différentes et créez une infinité d'aménagements en gradins ou individuels, qui s'adapteront parfaitement à votre espace.

Dénués de châssis bois, les éléments individuels de la solution Claria™ sont légers, faciles à manipuler et permettent de développer l'autonomie de vos usagers. Robustes et faciles à entretenir, ils sont faits pour durer malgré des utilisations intensives. Réaménager vos espaces n'a jamais été aussi simple !



Retrouvez nos  
assises Claria™ sur  
notre site

# Gamme d'assises Claria™


La gamme Claria™ est un système d'assises modulables basée sur des formes distinctes, disponibles en 4 hauteurs différentes : 900mm, 600mm, 450mm et 300mm.

Ces formes sont constituées de mousse à haute densité, garante de solidité, de longévité et de confort.

## Nuancier Claria™



Gris ardoise



Vert kiwi



Jaune ocre

## Comment choisir VOTRE système Claria™ ?

Sélectionnez et combinez.

Choisissez parmi différentes formes et hauteurs pour créer un environnement sur-mesure.



rectangle



carré



hexagone



hexa



angle



quadra

Ou...

Facilitez-vous la vie : solutions clé-en-main conçues pour vous

Nous avons créé une gamme de modules d'assises préconfigurées qui s'adapteront parfaitement à vos espaces.

Gradin adolescents



Gradin jeunesse



Duo angles



# Gamme d'assises **Claria™**



**Choisissez  
votre forme**

# Gamme d'assises Claria™

## Nuancier

Une plus grande gamme de coloris peut être proposée en cas de commande importante. Le matériau mat offre un fini texturé très agréable.

### Gris slate

Un coloris profond, moderne, inspiré par la pierre naturelle du même nom.

hauteur  
900mm



**Attention :** les assises Claria™ H900 doivent être impérativement installées contre un mur si elles sont utilisées en combinaison avec d'autres assises Claria™. Elles doivent être couchées sur le sol si c'est pour une utilisation seule.

hauteur  
450mm



hauteur  
300mm



### Vert kiwi

Un coloris vert, polyvalent qui, associé aux tons neutres prend une allure sophistiquée.

hauteur  
600mm



hauteur  
450mm



### Jaune ocre

Un ton jaune qui apporte une touche de chaleur.

hauteur  
300mm




Commandez vos  
assises individuelles  
sur notre site


# Gamme d'assises Claria™

19 options différentes, à hauteurs définies par code couleur.


Hauteur  
**900mm**




Hauteur  
**600mm**



Hauteur  
**450mm**



Hauteur  
**300mm**



Façonnez : choisissez des assises d'angle, hexagonales, rectangles ou cubiques et combinez pour créer votre propre agencement. Les hauteurs 450mm et 300mm sont idéales pour les espaces jeunesse et enfants.

**Attention : les assises Claria™ H900 doivent être impérativement installées contre un mur si elles sont utilisées en combinaison avec d'autres assises Claria™. Elles doivent être couchées sur le sol si c'est pour une utilisation seule.**



## Gamme d'assises Claria™


N°	Code	Description	Couleur
1	CL66946	Rectangle Claria™ H900	Gris ardoise
2	CL59808	Angle Claria™ H900	Gris ardoise
3	CL60072	Rectangle Claria™ H600	Vert kiwi
4	CL69846	Angle Claria™ H600	Vert kiwi
5	CL38374	Rectangle Claria™ H450	Vert kiwi
6	CL54235	Carré Claria™ H450	Vert kiwi
7	CL05247	Carré Claria™ H450	Gris ardoise
8	CL86975	Hexagone Claria™ H450	Vert kiwi
9	CL90110	Hexagone Claria™ H450	Gris ardoise
10	CL67545	Assise Quadra Claria™ H450	Vert kiwi
11	CL57753	Assise Hexa Claria™ H450	Vert kiwi
12	CL91595	Rectangle Claria™ H300	Jaune ocre
13	CL42096	Angle Claria™ H300	Jaune ocre
14	CL91595	Carré Claria™ H300	Jaune ocre
15	CL39337	Carré Claria™ H300	Gris ardoise
16	CL09291	Hexagone Claria™ H300	Jaune ocre
17	CL80056	Hexagone Claria™ H300	Gris ardoise
18	CL86848	Assise Quadra Claria™ H300	Jaune ocre
19	CL66891	Assise Hexa Claria™ H300	Jaune ocre

Commandez vos  
assises individuelles  
sur notre site

**Choisissez votre  
configuration**

# Gamme d'assises Claria™

## Duo angles



Code	Description
WF89709	Duo angles Claria™



x1



x1

Configuration duo: optimisez l'utilisation de l'espace en créant un coin confortable. Idéal pour la détente ou les zones d'accueil.



# Gamme d'assises Claria™

## Agencement en gradins

### Gradin adolescents



Code	Description
WF43482	Gradin adolescents Claria™




Agencement en gradins : une solution polyvalente et facile à changer pour un environnement confortable et attrayant. Parfait pour les présentations, les espaces adolescents, lecture ou de détente.

**Attention : Le gradin adolescents doit être configuré contre un mur.**

### Gradin jeunesse



Code	Description
WF76430	Gradin jeunesse Claria™



Agencement en gradins : une solution polyvalente et facile à changer pour un environnement confortable et attrayant. Parfait pour l'heure du conte, les espaces jeunesse.

# Gamme d'assises Claria™

Agencements multiples en amphithéâtres



## everna™

Par Groupe  Education

Agencement en amphithéâtre : cette solution d'assises de groupe fonctionne seule ou en duo avec la gamme Everna™. Cet agencement offre un espace d'assises confortable et inspirant. Peut être utilisée de multiples façons.

De la session créative au travail collaboratif.



# Gamme d'assises Claria™

Associez vos assises Claria™ avec nos bacs à albums et BD Everna™ Découverte



**everna**™  
Par Groupe **WF** Education

Retrouvez nos bacs  
Everna™ Découverte  
sur notre site



## Gamme d'assises **Claria™**







# Notes à propos de Claria™

## Matériaux

Les formes de Claria sont revêtues d'un mélange coton-PVC robuste, enrobé de PVC, parfait pour une utilisation en intérieur ou en extérieur.

### Composition

PU 2%  
Polyester/Viscose 20%  
PVC 78%

### Poids

750gsm

### Largeur

140 cm minimum

### Retardateur anti-feu

BS 7176 Risque moyen  
UNI 9175 Classe 1 IM  
FMVSS 302  
Réglementation de 1988 sur le mobilier  
et l'ameublement (sécurité incendie)  
(cigarettes et allumettes domestiques)  
Code FTP de l'OMI (partie 8)

### Solidité

Solidité de la couleur au frottement à sec :  
4 - 5  
Solidité de la couleur au frottement à sec  
humide : 4 - 5  
Martindale : >100,000  
Résistance à la déchirure : Chaîne : 64  
Trame : 62  
Tête hydrostatique imperméable : > 1m  
Résistance à l'urée : pas de détérioration  
Flexibilité de l'urée : 5000 Flex  
Résistance aux taches : Grade 4 - 5  
Étirement et récupération à 100N après 30  
minutes : Longueur : 0% Largeur : 1.8%

### Résistance à la lumière artificielle

≥ 5

### Efficacité anti bactérienne

### Étanchéité à l'eau

Tête hydrostatique > 1 mètre

### Entretien

Passez l'aspirateur ou nettoyez-le régulièrement  
avec un chiffon en microfibre légèrement  
humidifié à l'eau froide uniquement.

2 : Ne pas utiliser de solvants, d'agents  
de blanchiment concentrés, d'abrasifs, de  
détergents synthétiques, de cires à polir ou de  
sprays en aérosol.

3 : Épongez les éclaboussures dès que possible  
avec un chiffon sec et absorbant pour éviter les  
taches. Nettoyer avec un chiffon en microfibras,  
légèrement humidifié avec de l'eau froide.

4 : Enlever rapidement (dans les 15 minutes) les  
fluides corporels avec une solution composée de  
10 % d'eau de Javel et de 90 % d'eau. Enlever  
les résidus de produit et sécher avec un chiffon  
propre et absorbant.

5 : Les teintures et les pigments des jeans  
indigo, des stylos à bille et des feutres peuvent  
provoquer des taches permanentes.

6 : Ne pas nettoyer à la vapeur, nettoyer à sec,  
immerger complètement dans l'eau ou sécher au  
sèche-linge.

7 : Pour les salissures générales, utilisez un  
chiffon en microfibras (en veillant à ne pas  
endommager la surface par abrasion) et de l'eau  
savonneuse tiède (non alcaline). Rincer à l'eau et  
sécher avec un chiffon absorbant.

8 : Quel que soit l'aspect du nettoyage, il  
est essentiel d'éliminer tous les résidus de la  
surface. Ne laissez aucun liquide sur place.

**Groupe  Education**